

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

80x120

TC2



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

Item back

80x120

TC2



MOLESKINE®

**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

100x180

S3



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

Item back

100x140

S3



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

85x120

S3



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

45x45

T4

In case of loss, please return to:


---

---

---

---

As a reward: \$ \_\_\_\_\_



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - right

45x45

T4

In case of loss, please return to:


---

---

---

---

As a reward: \$ \_\_\_\_\_



**Scale 1:1**

# VM308

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

pocket

45x45

T4



**Scale 1:1**