

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

60x60

TC2



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

Item back

60x60

TC2



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

item front

50x80

FC1, FC2, S3



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement

Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

Item back

50x100

FC1, FC2, S3



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

45x80

S3



Scale 1:1

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

55545

T4



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - left

55x80

FC2



**Scale 1:1**

# VM201

Miejsce znakowania  
Placement


Maksymalne pole znakowania  
Max area dimension  
[mm]

Technika znakowania  
Technique

cover - inside - right

55x55

T4



**Scale 1:1**