

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

item front

140x180

TC2



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

item back

140x180

TC2



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

item front

150x200

S3



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

item back

150x160

S3



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement

Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

page

187x249

insert CMYK



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

cover - inside - left

140x150

S3



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

cover - inside - left


55x55

T4



In case of loss, please return to:

As a reward: \$ _____



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

pocket

55x55

T4



Scale 1:1

VM403

Miejsce znakowania
Placement


Maksymalne pole znakowania
Max area dimension
[mm]

Technika znakowania
Technique

cover - inside - right

55x55

T4



Scale 1:1